Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.240.0010.0

Leuchte FCS 24V DC 5W

energiesparende LED-Leuchte steckbar auf Flachleitungsabgang (Art.-Nr. 75.015.5153.1); für raue Umgebungen in der Industrie (z.B. Windenergieanlagen) und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; typ. 360 lm; 15…32 V DC; 5 W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP 65; Betriebstemperatur -40…70 °C; DIN 60598-1; cURus



Art. Nr.	83.240.0010.0
EAN	4049088101984
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Wand und Decke
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	II
Anschluss Energieeinspeisung	Verbinder Flachleitung 7G4

Technische Daten

Nennspannung	24 V
Min. Eingangsspannung	15 V
Max. Eingangsspannung	30 V
Nennstrom	0,2 A
Lampenleistung	4,9 W
Spannungsart	DC
Lichtstrom	450 lm
Lichtfarbe	tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur	6500 K
Schutzart (IP)	IP65
Mittlere Nennlebensdauer	50000 Std
Betriebsart	Dauerbetrieb
Sicherung	0,5A / 60V rückstellend
Verpolschutz	ja
Notleuchte Kennzeichnung	ja
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	70 °C

Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Abmessungen

Länge	124 mm
Breite	104 mm