Produktdatenblatt

Art. Nr. Z5.507.1353.0

Kabelverschraubung M20x1,5 IP68

Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M20x1,5



Art. Nr.	Z5.507.1353.0
EAN	4015573653788
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Gewindegröße M	20
Gewindelänge	9 mm
Für Kabeldurchmesser min.	6 mm
Für Kabeldurchmesser max.	12 mm
Schutzart (IP)	IP68
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	sonstige
Farbe	lichtgrau
Schlüsselweite	24 mm
Schlagfest	ja
Biegeschutz	nein
Querbügel Zugentlastung	nein
Art der Dichtung	Gummi-/Neoprenring
Teilbare Verschraubung	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Min. Einsatztemperatur	-25 °C
Max. Einsatztemperatur	100 °C

Technische Zeichnung

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (f) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (f) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	.F	.0=lichtgrau/light grey RAL 7035 .1=schwarz/black RAL 9005 .3=silbergrau/silvergrey RAL 7001			
Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	l	L	SW
Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
Z5.507.1853.F		16-28	13	48	46
Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
Z5.507.1653.F		18-25	15	41	42
Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
(e) Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
Z5.507.1553.0		9-16	11	28	28
(c) Z5.507.1453.1		9-16	11	(f) 33	28
(a) (b)					
Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	25	19
Z5.507.1153.0			8	(f) 25	(f) 19
(d) 99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/ light grey					
Z5.507.1053.1	M16x1,5	2-7	8	24	20
Z5.507.1053.0			8	24	20

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
f	10.04.2024		gezeichnet drawn	28.03.2006	Schmitt J.	T Z5.507.1000.0 01K
e	22.06.2016	Maßstab / Scale % Polyamid	geprüft checked			Index f
d	13.10.2015		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm
c	24.03.2015	Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²	Ersatz für / Replacement for:			
b	27.09.2006	wieland www.wieland-electric.com	Type	Bennenung/Title KABELVERSCHRAUBUNG cable gland		
a	16.08.2006					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung / Revision						

2024-04-09 14:02:29 1.000

QU-MEE-01/14 a