Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.372.1635.0

# Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16 M25 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 71.372.1635.0 |
| EAN | 4015573627437 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |

**Ausführung**


| | |
|---|---|
| Baugröße | 16 |
| Ausführung des Gehäuses | Kupplungsverlängerung |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 62 mm |


Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.374.1635.5 | BAS GOT GL 16 M32 A 5 | Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland (CG), IP65 | |
| 71.372.1635.5 | BAS GOT GL 16 M25 A 5 | | |
| 71.374.1635.4 | BAS GOT GL 16 M32 A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.372.1635.4 | BAS GOT GL 16 M25 A 4 | | |
| 71.374.1635.3 | BAS GOT GL 16 M32 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.372.1635.3 | BAS GOT GL 16 M25 A 3 | | |
| 71.374.1635.2 | BAS GOT GL 16 M32 A 2 | Zwischenstutzen /bushing | |
| 71.372.1635.2 | BAS GOT GL 16 M25 A 2 | | |
| 71.374.1635.1 | BAS GOT GL 16 M32 A 1 | Gewindebohrung /thread hole | X |
| 71.372.1635.1 | BAS GOT GL 16 M25 A 1 | | |
| 71.374.1635.0 | BAS GOT GL 16 M32 A 0 | Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54 | |
| 71.372.1635.0 | BAS GOT GL 16 M25 A 0 | | |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Varianten /variants | dargestellt /drawed |

Varianten
/vairants

.0 .2 .3 .4 .5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Aluminium

Maßstab / Scale
1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 16.01.2024 | Göhl M. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.372.1635.0 3K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for: 71.372.1635.0 13K vom 17.09.2013

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 16.01.2024 / |
| Änderung / Revision | |

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
# GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
/Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

2024-01-16 11:45:37 1.000

01-QU-RD-32/21