
Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.331.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM25 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	73.331.1035.1
EAN	4015573808454
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	67 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.331.1035.0	BAS GUT GC 10HM25 50 A0
73.331.1035.1	BAS GUT GC 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
	/	

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:

	Tag	Name
2004		
Entworfen	16.09.	Dütsch T.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

T | Zeichnung Nr. 73.331.1035.0 01K | Index

Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 1x M25 links/left

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73331035001K_4 CADM027 deutsch 2004-10-18T14:09:56 1.000