Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.372.0635.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig



Art. Nr.	70.372.0635.1
EAN	4015573624375
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	53 mm

Technische Zeichnung








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.37$\frac{4}{2}$.0635.5	BAS GOT GL 06 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.4	BAS GOT GL 06 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.3	BAS GOT GL 06 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.2	BAS GOT GL 06 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.37$\frac{4}{2}$.0635.1	BAS GOT GL 06 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.37$\frac{4}{2}$.0635.0	BAS GOT GL 06 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.372.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 6-cable outlet top-M20/M25

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70372063501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:36:37 1:000

OU-PEM-08/91b