Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.053.0253.0

Geräteanschluss GST15I5L B1H W PB01



gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Lötanschluss, Steckrichtung rechtwinklig, Polkennzeichnung L, N, PE, D1, D2, Mechanische Codierung Code 2, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,033 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 21,5 mm, Höhe 12,2 mm, Breite 31 mm

Art. Nr.	91.053.0253.0
EAN	4049088049880
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,033 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert


Abmessungen


Länge	21,5 mm


Breite	31 mm
Höhe	12,2 mm

Technische Zeichnung











Bohrbild/ footprint



Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt weden!

M1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/type:
91.053.0253.0	pastellblau/ pastel blue	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i5L B1H pb

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Farbe: siehe Tabelle colour: see table

Maßstab/Scale: 2:1

		Tag/Date	Name
2009	gezeichnet drawn	19.02.	Hallet
	geprüft checked	-	-
	Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 91.053.0253.0 01K | Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	23.11.2009/	
b	30.07.2009/	
a	27.04.2009/	

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: BUCHSENTEIL_H

female connector 250/400V 16A Dimmen/ dimming

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.