

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.354.6435.0

### Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für  
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit  
Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 73.354.6435.0 |
| EAN            | 4015573642027 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Farbe                                            | grau              |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | IP54              |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |

### Ausführung

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Baugröße                | 24H           |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker       |
| Art der Verriegelung    | Querbügel     |
| Kabeleinführung         | oben          |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung  | ja            |
| Gewindegröße M          | 32            |
| Gewindegröße PG         |               |
| Klappdeckel             | nein          |
| EMV-Ausführung          | nein          |
| Länge                   | 120 mm        |
| Breite                  | 57 mm         |
| Höhe                    | 76 mm         |

