Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.340.4035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GB 16H M40 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 rechts und links, niedrige Bauform, 16-polig

Art. Nr.	73.340.4035.0
EAN	4015573629219
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	98 mm

Technische Zeichnung







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Copy and dissemination of this document, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/Variants
.0

73.34$^{4}_{0}$.4035.1	BAS GUT GF 16H $^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.34$^{4}_{0}$.4035.0	BAS GUT GF 16H $^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Maßstab/Scale 1:2

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	21.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 73.340.4035.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type revos BASIC

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 2x M25/M32
housing size 16H-cable outlet 2x M25/M32

733404035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-11-25T09:01:46Z 1.000

QU-MEE-01/14 -