Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.359.4035.0

# Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig




| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 73.359.4035.0 |
| EAN | 4015573642034 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 16H |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 32 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 76 mm |

Technische Zeichnung





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Reproduction and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 67 73.359 57 .4035.5 | BAS GOT GF 16H | M40 M32 M25 A5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 67 73.359 57 .4035.4 | BAS GOT GF 16H | M40 M32 M25 A4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 73.359 57 .4035.3 | BAS GOT GF 16H | M32 M25 A3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 67 73.359 57 .4035.2 | BAS GOT GF 16H | M40 M32 M25 A2 Zwischenstutzen /Bushing | |
| 67 73.359 57 .4035.1 | BAS GOT GF 16H | M40 M32 M25 A1 Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 67 73.359 57 .4035.0 | BAS GOT GF 16H | M40 M32 M25 A0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed.

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

2014 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn: 11.08. Treschan

geprüft checked: - -

Norm gepr. Stand. check: - -

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.357.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

733574035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-12T07:37:45 1.000

QU-MEE-01/14 -