Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.350.4035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM25 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 16-polig



Art. Nr.	73.350.4035.0
EAN	4015573623583
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

Technische Zeichnung








60 73.353.4035.5 50	BAS GOT GA 16HM32 A5 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
60 73.353.4035.4 50	BAS GOT GA 16HM32 A4 M40 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.353.4035.3 0	BAS GOT GA 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
60 73.353.4035.2 50	BAS GOT GA 16HM32 A2 M40 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
60 73.353.4035.1 50	BAS GOT GA 16HM32 A1 M40 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
60 73.353.4035.0 50	BAS GOT GA 16HM32 A0 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additonal data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau coated, grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

		Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		06.06.2014	Treschan
Elektronische Freigabe Electronic Release			

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.4035.0 13K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	25.04.2022 /
a	30.05.2016 /
Änderung / Revision	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich

hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from the side

01-QU-RD-32/21

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.