


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.334.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	73.334.1035.1
EAN	4015573843943
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm

Ausführung .1
version .1



Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)



Gezeichnete Ausführung/version .0



Verschraubung M32
screw connection M32



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.1035.0 01K	Index
		/			Entworfen	10.06.	Duetsch T.			
		/			Geprüft	-	-			
		/			Normgepr.	-	-			
		/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Ersatz für: -					
		/			Benennung					
		/			GEHAEUSEUNTERTEIL					
		/			HOUSING LOWER PART					
Buchstabe		Datum / Blatt		Größe 10 / size 10 2x M32						
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.