Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.353.1035.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 10-polig



Art. Nr.	76.353.1035.1
EAN	4015573844377
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	89 mm
Breite	43 mm
Höhe	70 mm

Technische Zeichnung








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



$76.35^{3}_{0}.1035.5$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$76.35^{3}_{0}.1035.4$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$76.35^{3}_{0}.1035.3$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$76.35^{3}_{0}.1035.2$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A2	Zwischenstutzen /Bushing	
$76.35^{3}_{0}.1035.1$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$76.35^{3}_{0}.1035.0$	BAS GOT GG 10H $^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		03.02.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.350.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
Hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

763501035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-14T14:12:23 1.000

QU-MEE-08/91c