
Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.335.0635.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6HM32 69 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.335.0635.1
EAN	4015573820340
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	58 mm
Höhe	72,2 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1


Gewinde M32
thread M32



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.335.0635.0	BAS GUT GM 6HM32 69 A0
73.335.0635.1	BAS GUT GM 6HM32 69 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1. Verwendung:
Bl.: 1 von 1

Maßstab: 2
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm²

	Name	Tag	2004
Entworfen	Duetsch T.	27.10.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	

Zeichnung Nr.: T 73.335.0635.0 01K
Index
Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe/size 6 1x M32

wieland
Elektrische Verbindungen

Buchstabe	Datum / Blatt
Änderung	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Copyright as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73335063501k 3 CATMAT27 duetsch 27.10.2004 10:27:15 5004 1.000
75_335_2 NTWZ004 kuehne 2004-11-16T11:35:20 1.000