
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.333.0635.0

# Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.333.0635.0 |
| EAN | 4015573623873 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | unten |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 20 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 84 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 54,7 mm |

Technische Zeichnung




Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.33$^{7}_{3}$.0635.1 | BAS GUT GO 6 M25/M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.33$^{7}_{3}$.0635.0 | BAS GUT GO 6 M25/M20 A0 | Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium | gezeichnet drawn | 03.05. | Treschan | T 70.333.0635.0 13K | |
| beschichtet/coated | geprüft checked | - | - | | |
| Maßstab/Scale 1:2 | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| grau/grey | | | | | |

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 unten
Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 below

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K- marked dimensions are only valid for internal use

70333063501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T11:26:56 1.000

DU-PEM-08/91b