Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.353.0635.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.353.0635.1
EAN	4015573798748
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	70 mm

Technische Zeichnung








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



$73.35^{3}_{0}.0635.5$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$73.35^{3}_{0}.0635.4$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.3$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$73.35^{3}_{0}.0635.2$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
$73.35^{3}_{0}.0635.1$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$73.35^{3}_{0}.0635.0$	BAS GOT GG 6H $^{M32}_{M25}$ A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium	gezeichnet drawn	03.02.	Treschan	T	73.350.0635.0 13K		
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-				
Maßstab/Scale 1:2	grau/ grey	Norm gepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße
These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

733500635013K_1 CADW3028 Treschan 2014-08-08T12:36:09 1.000

QU-MEE-08/91c