Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.354.0635.1

# Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M25 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 6-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.354.0635.1 |
| EAN | 4015573650831 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 25 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 73,6 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 51 mm |

Technische Zeichnung




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

## Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.5 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.4 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.3 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.2 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.1 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$\frac{4}{2}$.0635.0 | BAS GOT GI 6 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey | gezeichnet drawn | 20.08. | Treschan | T | 70.352.0635.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft Checked | - | - | | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ | Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 6-cable outlet top-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

70352063503K_2 CADM3028 Treschan 2013-09-20T09:06:55 1:000

QU-PEM-08/91b