Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.8005.7

Konfektionierte Leitung RST20I3K1B- 15PH 80GN0

RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün



Art. Nr.	96.232.8005.7
EAN	4015573916340
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	92,3 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	laubgrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	8,15 mm
Kabeldurchmesser max.	8,45 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende

Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


Werkstoff


Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,108 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m

Technische Zeichnung





ⓑ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green)	Typ type
96.232.XX05.7	XX in dm-Schritten	96.232.1005.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15PH 10GN02
U6.232.XX05.7	XX in m-Schritten	U6.232.1205.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15PHX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
b		10.07.2014/
a		05.07.2006/

Werkstoff/Material: Farbe: grün / color: green

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.06.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0405.7 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

ready made cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

wieland
www.wieland-electric.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use