Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.030.0153.1

Verteiler RST20I3V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.030.0153.1
EAN	4015573735248
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Verteilerblock

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,233 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen


Länge	55,5 mm
Breite	85,8 mm
Höhe	31,3 mm


Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.4453.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz
99.414.6205.2	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
99.416.6205.2	Verschlussstück für Stecker SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.564.4553.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Technische Zeichnung


drawn construction:96.030.0153.0
Gezeichnete Ausführung: 96.030.0153.0









180°




scale 1:1
Maßstab 1:1






drawn construction: 96.030.0253.0
Ausführung: 96.030.0253.0

scale 1:1
Maßstab 1:1





drawn construction: 96.030.0153.0
Ausführung: 96.030.0153.0

packaging unit: per 100
Verpackungseinheit: je 100 Stk.

Teile-Nr.	Type	Farbe	Variante
96.030.0153.1	RST2013V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.030.0153.0	RST2013V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.030.0253.1	RST2013V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.030.0253.0	RST2013V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Nr.: 1 von 1
Maßstab 2:1
2003 Tag Name
Entwurfes 23.10. Kneitz
Geprüft - -
Normgeprüft - -
Zeichnung Nr. T 96.030.0153.0 01K Index c
Ersatz für: -
c 30.04.2009/
b 02.06.2006/
a 27.01.2006/
Änderung
wieland Elektrische Verbindungen
Benennung
VERTEILER
DISTRIBUTION BLOCK
fuer RST2013/for RST2013

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. All violating this reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße wurden bei Abnahme besonders geprüft
Bezeichnet mit ein Prüfmaß
Mit Z-Lehrenprüfmittel Maße sind für externe Kontrolle geeignet