Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.223.4092.4

Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS325OL 40BR0

RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Ölflex® Classic 110, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun



Art. Nr.	96.223.4092.4
EAN	4015573966024
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	28,46 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	Ölflex® Classic 110
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse

Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,033 kWh/St

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m

Technische Zeichnung



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.223.XX92.4	XX in dm-Schritten	96.223.1092.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1BS3250L 10BR01
U6.223.XX92.4	XX in m-Schritten	U6.223.1292.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS3250LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	26.05.2015/	
b	01.02.2008/	
a	30.03.2007/	

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2007 gezeichnet drawn	30.03.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: 96.223.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.223.0492.4 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

wieland
www.wieland-electric.com

©Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Duplication and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.