Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.020.0153.1

# Verteiler RST20I2V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 96.020.0153.1 |
| EAN | 4015573949553 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Verteilerart | Verteilerblock |


**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,226 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 55,5 mm |
| Breite | 85,8 mm |
| Höhe | 31,3 mm |

## Technische Zeichnung




| Teile-Nr. / part-no. | Typ / type | Farbe / color | Variante / variante |
|---|---|---|---|
| 96.020.0153.1 | RST2012V_3P1_F_V__SW__ | schwarz, ähnl. RAL 9005 | mit Anschraubflansch |
| | | black, similar to RAL 9005 | with screwing flange |
| 96.020.0153.0 | RST2012V_3P1_F_V__GL__ | grau, ähnl. RAL 7032 | mit Anschraubflansch |
| | | grey, similar to RAL 7032 | with screwing flange |
| 96.020.0253.1 | RST2012V_3P1__V__SW__ | schwarz, ähnl. RAL 9005 | ohne Anschraubflansch |
| | | black, similar to RAL 9005 | without screwing flange |
| 96.020.0253.0 | RST2012V_3P1__V__GL__ | grau, ähnl. RAL 7032 | ohne Anschraubflansch |
| | | grey, similar to RAL 7032 | without screwing flange |