
Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.222.6097.4

# Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315OL 60BR0

RST20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 16A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe signalbraun



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 96.222.6097.4 |
| EAN | 4015573965881 |
| Bestelleinheit | 15 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 69,5 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | Ölflex® Classic 110 |
| Farbe der Leitung | grau |
| Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 6,6 mm |

| | |
|---|---|
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6 m |

## Technische Zeichnung

