
Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.222.4097.4

Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315OL 40BR0

RST20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 16A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe signalbraun



Art. Nr.	96.222.4097.4
EAN	4015573965867
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	46,7 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	Ölflex® Classic 110
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser min.	6 mm
Kabeldurchmesser max.	6,6 mm

Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m

Technische Zeichnung

