

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.223.1092.4

Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS325OL 10BR0

RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Ölflex® Classic 110, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun



Art. Nr.	96.223.1092.4
EAN	4015573965997
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	7,94 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	Ölflex® Classic 110
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,4 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse

Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,638 kWh/St

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)		Typ type			
96.223.XX92.4		XX in dm-Schritten	96.223.1092.4 = 10dm/L = 1000mm		RST2012K1BS3250L 10BR01			
U6.223.XX92.4		XX in m-Schritten	U6.223.1292.4 = 12 m/L=12000mm		RST2012K1BS3250LX12BR01			
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung Size ISO 14405(☺)/Tolerance system Size ISO 14405(☺). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of shape and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1		
<div><div><div>/</div><div>/</div><div>/</div><div>/</div></div><div><div>Maßstab/Scale</div><div>☒</div></div></div>		Werkstoff/Material		2007 gezeichnet drawn geprüft checked Not sign: Signed check	Tag/Date	Name		
				30.03.	Kneitz	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.223.0492.4 01K	Index c
				-	-			
				-	-			
				Maße in mm/Dimensions are in mm				
c	26.05.2015/	Vol.	mm	OfI./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.223.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)		
b	01.02.2008/	<div><div></div><div>wieland</div><div>www.wieland-electric.com</div></div>		Type	Benennung/Title			
a	30.03.2007/			KONFEKTLEITUNG Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp design K1 50V				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								