Produktdatenblatt

Art. Nr. 55.703.1053.0

Durchgangsklemme WKF2,5/MD/15

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 15, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	55.703.1053.0
EAN	4015573375529
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 15 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Hutschiene 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	36 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	11 mm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
98.090.0015.0	Tragschiene TS 15 PERF - l:2000mm	Tragschiene TS 15, gelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
07.312.2953.0	Abschlussplatte APF 2,5 / M..	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5/M..., Farbe: grau
07.312.2953.6	Abschlussplatte APF 2,5 / M.. BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5/M..., Farbe: blau
07.312.2953.9	Abschlussplatte APF 2,5 / M.. ORANGE	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5/M..., Farbe: orange

Technische Zeichnung





Hutschiene EN 60715-15x5,5
mounting rail EN 60715-15x5,5



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Type type
55.703.1053.0	grau/grau	WKF2,5/MD/15
55.703.1053.6	blau/blue	WKF2,5/MD/15 BLAU
55.703.1053.7	grün/green	WKF2,5/MD/15 GRUEN
55.703.1053.9	orange/orange	WKF2,5/MD/15 ORANGE

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	06.12.	Bauer F.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 55.703.1053.0 01K
Index:
Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ
WKF 2,5 /MD/15..

Benennung/Title:
DUO_DURCHGANGSKLEMME
Federkraftanschluß 2,5mm²
duo feed-through block, spring clamp connection

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

55703105300IK_4 G4DW1032 Bauer 2006-12-06T10:53:48 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig