


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.2155.0

Durchgangsklemme WK2,5U/D/8113S/V.../V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.503.2155.0
EAN	4015573604810
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
----------------	------------------

Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.280.2227.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.280.2327.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.280.2427.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.280.2527.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.280.2627.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.280.2727.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 7	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.280.2827.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 8	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.280.2927.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 9	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.280.3027.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 -10	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.280.3127.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 -11	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.280.3227.0	Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 -12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.9055.0	Abschlussplatte AP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK U/D8113 S/V..., Farbe: grau
07.311.9155.0	Zwischenplatte ZP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	Zwischenplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5 U/D8113 S/V..., Farbe: grau

○ Diese Maße werden bei Ausübung besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
□ Mit JE spezifizierten Maße sind nur für JE-Produkte zulässig



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				I.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	57.503.2155.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	22.05.	Schmitt J.				
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm³	Drill.	mm³	Normgepr.	-	Ersatz für: -			
	/	 wieland		WK 2,5 U/D8113 S/V		Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal					
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt		Elektrotechnik Werkstoffprüfung								
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1