
Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.7255.0

Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	57.503.7255.0
EAN	4015573604438
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	24 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	92 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²

Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	25 A


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.257.0227.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 2	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
07.257.0327.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 3	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
07.257.0427.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 4	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
07.257.0527.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 5	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
07.257.0627.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 6	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
07.257.0727.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 7	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
07.257.0827.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 8	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
07.257.0927.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 9	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
07.257.1027.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 10	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
07.257.1127.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 11	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
07.257.1227.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 12	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
07.257.2027.0	Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 20	Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 20 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.310.9355.0	Abschlussplatte AP 2,5-4 KO/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 KO..., Farbe: grau
07.310.9455.0	Trennwand TW 2,5-4 KO/V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 KO..., Farbe: grau

Technische Zeichnung







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 57.503.7255.0 01K	Index
	/			Entworfen	09.02.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ WK 2,5-4 KOI/U-PGN		Benennung INITIATORENKLEMME mit Topanschluß und LED grün Sensor terminal with TOP screw connection		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

5705725501K_4 GAW028 Schmitt 2005-02-09T10:31:35 1.000

OU-PEM-08/91