product data sheet

item no. 70.320.1638.0

# bottom BAS GUE GA 16 50 A

Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 16-poles

| | |
|---|---|
| item no. | 70.320.1638.0 |
| EAN | 4015573434998 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**

| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP54 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |

**model**

| | |
|---|---|
| construction | 16 |
| model of the housing | equipment mounted (feed-through) |
| locking mechanism | double locking levers |
| cable entry | none |
| type of cable | none |
| with cable screw gland | no |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | yes |
| length | 113 mm |
| width | 48 mm |
| height | 30 mm |

technical drawing




Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

ⓐ Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | Werkstoff/Material | 2010 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| | / | | | gezeichnet drawn | 11.03. | Schmitt J. | 70.320.1638.0 01K | a |
| | / | Maßstab/Scale | | geprüft checked | - | - | | |
| | / | 1:2 | | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| | / | Vol. mm³ | Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |
| | / | | | Type | Benennung/Title | | | |
| a | 12.10.2015/ | wieland | | | GEHAEUSE_UNTERTEIL | | | |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | www.wieland-electric.com | | | EMV 16 polig/poles | | | |
| Änderung/Revision | | | | | OPEN HOUSING | | | |

703201638001K_2 CADW3029 Schmitt 2015-10-14T07:39:45 21.000

3 QU-MEE-01/14 -