product data sheet

item no. 73.355.4035.1

hood BAS GOT GD 16HM25 50 A1

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and threaded hole M25 on the right side, low version, 16-poles



item no.	73.355.4035.1
EAN	4015573624153
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	76 mm


technical drawing







Varianten / Variants



Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed
65 73.358.4035.5 55	BAS GOT GD 16HM32 M40 A5 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
65 73.358.4035.4 55	BAS GOT GD 16HM32 M40 A4 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.358.4035.3 55	BAS GOT GD 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
65 73.358.4035.2 55	BAS GOT GD 16HM32 M40 A2 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
65 73.358.4035.1 55	BAS GOT GD 16HM32 M40 A1 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
65 73.358.4035.0 55	BAS GOT GD 16HM32 M40 A0 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	11.08.2014	Treschan

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.355.4035.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	16.05.2022 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
HOOD size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 side

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig