

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.022.0951.4

Steckverbinder RST20I2F S23ZASSVL BR01

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, für AS-i-Profilleitung,
Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss,
Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, AS-i
Profilleitung, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun



Art. Nr.	96.022.0951.4
EAN	4049644011597
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	8002

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindräftig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindräftig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm² min.	0,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	2
Spezielle Leitungsgeometrie	AS-i Profilleitung
Anschlussquerschnitt mehrdräftig mm² min.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdräftig mm² max.	1,5 mm²
Abmantellänge	35 mm
Abisolierlänge	14,5 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Federkraftanschluss

Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
----------------	-----------------------

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,272 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	79,1 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm