product data sheet

item no. 73.354.4035.2

hood BAS GOT GC 16HM32 50 A2

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or.
screw cap with nozzle M32 on the top, low version, 16-poles

item no.	73.354.4035.2
EAN	4015573663626
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	above
type of cable	intermediate support
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	76 mm

technical drawing







62 73.354.4035.5 52	BAS GOT GC 16HM32 M40 A5 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
62 73.354.4035.4 52	BAS GOT GC 16HM32 M40 A4 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.354.4035.3 2	BAS GOT GC 16HM32 M40 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
62 73.354.4035.2 52	BAS GOT GC 16HM32 M40 A2 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
62 73.354.4035.1 52	BAS GOT GC 16HM32 M40 A1 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354.4035.0 52	BAS GOT GC 16HM32 M40 A0 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau / coated, grey

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	06.08.2014	Treschan

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.352.4035.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	25.04.2022 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above