product data sheet

item no. 73.350.4035.1

hood BAS GOT GA 16HM25 50 A1

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M25 on the right side, high version, 16-poles



item no.	73.350.4035.1
EAN	4015573623590
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	76 mm

technical drawing








60 73.353.4035.5 50	BAS GOT GA 16HM32 A5 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
60 73.353.4035.4 50	BAS GOT GA 16HM32 A4 M40 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.353.4035.3 0	BAS GOT GA 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
60 73.353.4035.2 50	BAS GOT GA 16HM32 A2 M40 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
60 73.353.4035.1 50	BAS GOT GA 16HM32 A1 M40 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
60 73.353.4035.0 50	BAS GOT GA 16HM32 A0 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additonal data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau coated, grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.06.2014	Treschan

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.4035.0 13K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
b	25.04.2022 /	
a	30.05.2016 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich

hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from the side

01-QU-RD-32/21

73_350_4035_013K-AC-dwg1_sheet_1 CADW5547 Duetsch 2022-04-26T10:13:31 1.000

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.