product data sheet

item no. 76.354.4035.0

hood BAS GOT GI 40HM32 50 A0

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M32 on the top (IP54), low version, 40-poles



item no.	76.354.4035.0
EAN	4015573642058
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	43 mm
height	76 mm


technical drawing







Varianten/ Variants



76.354.4035.0 (62/52)	BAS GOT GI 16H M40/M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.354.4035.0 (62/52)	BAS GOT GI 16H M40/M32/M25 A0	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.35$4\frac{1}{2}$.4035.0	BAS GOT GI 16H M32/M25 A0	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.354.4035.0 (62/52)	BAS GOT GI 16H M40/M32/M25 A0	Zwischenstutzen /Bushing	
76.354.4035.0 (62/52)	BAS GOT GI 16H M40/M32/M25 A0	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.354.4035.0 (62/52)	BAS GOT GI 16H M40/M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn		13.08.	Treschan
geprüft/checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.352.4035.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters vorbehalten. / Copying and distribution of this document, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

763524035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-14T14:18:17Z 1.000

QU-MEE-01/14 -