product data sheet

item no. 73.330.1035.1

bottom BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M25 on the right and left side, low version, 10-polig



item no.	73.330.1035.1
EAN	4015573843912
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	72 mm

technical drawing

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.330.1035.0	BAS GUT GB 10HM25 50 A0
73.330.1035.1	BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.330.1035.0 01K	Index a
	/	%		Entworfen	13.08.	Kurz H.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -
	/		wieland Elektrische Verbindungen				Benennung	GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 10 2x M25
a	09.06.2005/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

73330103500IK_4 CADKD27 deutsch 2005-06-15T11:06:00 1:000