Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.1094.9

Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50Z 10PB02

gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	94.425.1094.9
EAN	4015573803237
Bestelleinheit	150 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	34,6 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	L03Z1Z1-U
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	4,8 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	BST14i2 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,143 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m

Technische Zeichnung



Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX94.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1094.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KF-S 50Z 10PB02
U4.425.XX94.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1294.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KF-S 50Z X12PB02