Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.1000.7

Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 10GN01

gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün



Art. Nr.	94.425.1000.7
EAN	4015573459854
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	35 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	BST14i2 Buchse
Ausführung Seite 2	BST14i2 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,233 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m