

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.1004.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15 10GR01

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau



Art. Nr.	92.207.1004.3
EAN	4015573569287
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Durchgangswiderstand	11,8 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantelllänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,551 kWh/St
Brandklasse	Eca

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Steckerteil/male connector

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	brown / brown

.F	Farbe colour	Codierung *X* *X* mark	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strein relief colour
.1	schwarz black	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	1 PE N 2	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KS-S 15 SW = schwarz/black
 .. WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.207.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X10SW

Tolerancing nach DIN 7162/Reference system acc. to DIN 7162.
 (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerance).
 (Tolerancing nach DIN 7162/Reference system acc. to DIN 7162.
 (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerance).)

Erstverleihen nach
General tolerance 2D-Zeichnung, keine dimensionen
2D-drawing, no dimensions allowed 3D-Zeichnung, keine dimensionen
3D-drawing, no dimensions allowed Verwendung
first use Benennung
name Zeichnung Nr./Drawing No.

Make in Germany/Produced in Germany

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG
 Stecker/male = freies Ende/free end 1,5mm
 Schraubanschluss/screw connection 250V

wieland
 Mehrfache
Verbindungen