
Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.432.2353.0

Geräteanschluss BST14I3F S1 R WS

gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Snap-In, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,25 mm² - 0,75 mm², Polkennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,03 kWh/ St, Kontaktmaterial CuBe, Oberflächenbehandlung vergoldet, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 0,8, Länge 26 mm, Höhe 11,75 mm, Breite 13 mm



Art. Nr.	93.432.2353.0
EAN	4015573480599
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	1+, 2-

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,25 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuBe

Brandlast	0,03 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	26 mm
Breite	13 mm
Höhe	11,75 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.425.8453.0	Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS	Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für BST14-Geräteanschlüsse. Farbe: weiß

Technische Zeichnung

