
Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.431.2353.0

Geräteanschluss BST14I3F B1 R WS

gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Snap-In, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,25 mm² - 0,75 mm², Polkennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,026 kWh/ St, Kontaktmaterial CuBe, Oberflächenbehandlung vergoldet, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 0,8, Länge 26 mm, Höhe 11,75 mm, Breite 13 mm



Art. Nr.	93.431.2353.0
EAN	4015573480575
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	1+, 2-

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,25 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,026 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet


Abmessungen

Länge	26 mm
Breite	13 mm
Höhe	11,75 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.425.8453.0	Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS	Abdeckung zum Verschließen von ungenutzten Gehäusestanzungen für BST14-Geräteanschlüsse. Farbe: weiß

Technische Zeichnung



Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
93.431.2353.0	weiß, ähnl./white sim. RAL 9003	BST1413F B1 R WS
93.431.2353.1	schwarz, ähnl./black sim. RAL 9005	BST1413F B1 R SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet drawn	06.08.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No. T 93.431.2353.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_SNAP_IN

female connector snap-in, spring-loaded

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

9345123533001K_4 CAD\1042 Schmitt 2008-08-06T11:08:11 1.000

QU-PEM-08/91