Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.422.4653.1

Geräteanschluss BST14I2L S1 PB02

gesis® NV Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Lötanschluss, Steckrichtung rechtwinklig, Polkennzeichnung 1+, 2-, Mechanische Codierung ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,017 kWh/St, Kontaktmaterial CuBe, Oberflächenbehandlung vergoldet, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 0,8, Länge 26 mm, Höhe 11,75 mm, Breite 13 mm



Art. Nr.	93.422.4653.1
EAN	4015573781351
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,017 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet


Abmessungen


Länge	26 mm
Breite	13 mm

Höhe	11,75 mm

Technische Zeichnung







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.422.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.422.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/white

ⓐ Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2004	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		14.05.	Lunz S.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.422.4600.0 01K
Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	30.09.2014/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: Typ BST1412L S1 PB02

Benennung/Title:
STECKERTEIL
MALE PART
Lötausührung-gewinkelt (90°)/solder-execution-bent