

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.033.0858.0

Geräteanschluss GST18I3L B1H H RT03

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot

Art. Nr.	92.033.0858.0
EAN	4049088070426
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,032 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen


Länge	24 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	13 mm

Zubehör




Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.590.4556.0	Verriegelung GST18 WS	Verriegelung für Lötteile GST18I3-5, weiß

05.590.4556.1	Verriegelung GST18 SW	Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, schwarz
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18i3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18i3VS B SW	Verschlussstück für 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlußstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weiß
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlußstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz


Schnitt A-A
cross section A-A



Schnitt B-B
cross section B-B



M 1:1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ /type	Farbe / colour
GST1813L B1H H RT03	lachsrot / red RAL 3022

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2 !

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UL-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von all 1	
/		Werkstoff/Material		2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
/				gezeichnet drawn	11.08.	Lunz S.	
/ Maßstab/Scale				geprüft checked	-	-	92.033.0858.0 01K a
/ 2:1				Normprüf. stand. check	-	-	
/ Vol.		mm Öl./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/				Type		Benennung/Title	
a 26.06.2013/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland				BUCHSENTE IL female connector 250V AC 20A	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen				(a)	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.