product data sheet

item no. 73.360.4035.1

# hood BAS GOT GA 16HM40 50 A1

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M40 on the right side, high version, 16-poles




| | |
|---|---|
| item no. | 73.360.4035.1 |
| EAN | 4015573802308 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | other |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 16H |
| model of the housing | male |
| locking mechanism | double locking levers |
| cable entry | sideways |
| type of cable | thread |
| with cable screw gland | no |
| thread size M | 40 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 94 mm |
| width | 56 mm |
| height | 76 mm |

technical drawing








| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 73.353.4035.5 50 | BAS GOT GA 16HM32 A5 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65 | |
| 60 73.353.4035.4 50 | BAS GOT GA 16HM32 A4 M40 M25 | KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 73.353.4035.3 0 | BAS GOT GA 16HM32 A3 M25 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 60 73.353.4035.2 50 | BAS GOT GA 16HM32 A2 M40 M25 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 60 73.353.4035.1 50 | BAS GOT GA 16HM32 A1 M40 M25 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 60 73.353.4035.0 50 | BAS GOT GA 16HM32 A0 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Varianten /variants | dargestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additonal data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

## Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau coated, grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 06.06.2014 | Treschan |

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.4035.0 13K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| b | 25.04.2022 / | |
| a | 30.05.2016 / | |

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich

hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from the side

01-QU-RD-32/21

73_350_4035_013K-AC-dwg1_sheet_1 CADW5547 Duetsch 2022-04-26T10:13:31 1.000

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.