product data sheet

item no. 73.357.4035.2

hood BAS GOT GF 16HM25 50 A2

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM25 on the top, low version, 16-poles

item no.	73.357.4035.2
EAN	4015573624191
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	above
type of cable	intermediate support
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	76 mm

technical drawing








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Copy and communication of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With „E" marked dimensions are only valid for internal use

Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dargestellt /drawed
73.359.4035.5 (67 57)	BAS GOT GF 16H M40 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.359.4035.4 (67 57)	BAS GOT GF 16H M40 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.359.4035.3 (59 57)	BAS GOT GF 16H M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.359.4035.2 (67 57)	BAS GOT GF 16H M40 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.359.4035.1 (67 57)	BAS GOT GF 16H M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.359.4035.0 (67 57)	BAS GOT GF 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn	11.08.	Treschan
geprüft/checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.357.4035.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above