product data sheet

item no. 70.372.1635.0

# hood BAS GOT GK 16 M25 A0

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M25 on the top - free cable connection (IP54), low version, 16-poles



| | |
|---|---|
| item no. | 70.372.1635.0 |
| EAN | 4015573625723 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP54 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 16 |
| model of the housing | cable coupler |
| locking mechanism | double locking levers |
| cable entry | above |
| type of cable | gland nut |
| with cable screw gland | yes |
| thread size M | 25 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 94 mm |
| width | 56 mm |
| height | 62 mm |


technical drawing



Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| $70.37\frac{4}{2}.1635.5$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| $70.37\frac{4}{2}.1635.4$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| $70.37\frac{4}{2}.1635.3$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| $70.37\frac{4}{2}.1635.2$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| $70.37\frac{4}{2}.1635.1$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| $70.37\frac{4}{2}.1635.0$ | BAS GOT GK 16 M32 M25 A 0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 17.09. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.372.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

70372163501 3K_2 CADWIN028 Treschan 2013-09-20T09:57:20 1.000

OU-PEM-08/91b