product data sheet

item no. 70.357.1635.0

# hood BAS GOT GF 16 M25 A0

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M25 on the top (IP54), low version, 16-poles



| | |
|---|---|
| item no. | 70.357.1635.0 |
| EAN | 4015573617872 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP54 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 16 |
| model of the housing | male |
| locking mechanism | double locking levers |
| cable entry | above |
| type of cable | gland nut |
| with cable screw gland | yes |
| thread size M | 25 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 94 mm |
| width | 56 mm |
| height | 60 mm |

technical drawing







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

## Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.5 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.4 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.3 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.2 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.1 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$^{9}_{7}$.1635.0 | BAS GOT GF 16 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium | gezeichnet drawn | 22.08. | Treschan | T | 70.357.1635.0 13K | |
| beschichtet/ coated | geprüft checked | - | - | | | |
| Maßstab/Scale 1:2 | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | |
| grau/ grey | | | | | | |

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

70357163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-08-20T09:15:06 1.000

OU-PEM-08/91b