product data sheet

item no. 70.354.1635.2

hood BAS GOT GC 16 M32 A2

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or.
screw cap with nozzle M32 on the top, low version, 16-poles

item no.	70.354.1635.2
EAN	4015573650923
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	above
type of cable	intermediate support
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	60 mm

technical drawing








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.35$^{4}_{2}$.1635.5	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.1635.4	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1635.3	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.1635.2	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.1635.1	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.1635.0	BAS GOT GC 16 M32 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name
Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	gezeichnet drawn	21.08.	Treschan
Maßstab/Scale 1:2	geprüft checked	-	-
	Normgepr. Stand. check	-	-

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 70.352.1635.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.