

product data sheet

item no. 76.354.4035.2

hood BAS GOT GI 40HM32 50 A2

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with nozzleM32 on the top, low version, 40-poles

item no.	76.354.4035.2
EAN	4015573654662
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals



technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	16H
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	intermediate support
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	45 mm
height	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


.0




.2




.3



.4



.5



76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M32 M25	A0	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Zwischenstutzen /Bushing	
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.354.4035.0	BAS GOT GI 16H	M40 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants			Gezeichnet /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2014 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.			Index	
/		Aluminium		gezeichnet drawn 13.08. Treschan		T 76.352.4035.0 13K				
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked - -						
/ 1:1		grau/ grey		Normgr. Stand. check - -		Maße in mm/Dimensions are in mm				
/ Vol.		mm Off./Surf.		mm Ersatz für/Replacement for: -						
/				Type		Benennung/Title				
/		wieland		revos		GEHAUSEOBERTE IL				
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		BASIC		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above				
Änderung/Revision										