
Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.1140.0

Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP1-P-C DC 24V

samosPRO-Kompaktmodul, 20 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, Pressen, USB-Schnittstelle, Steckbare Federkraftklemmen



Art. Nr.	R1.190.1140.0
EAN	4049088366185
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	nein
SIL gemäß IEC 61508	3
Art der Datenübertragung	seriell
Vernetzbarkeit	nein
Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss
Abnehmbare Klemmen	ja

Anwendung

Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	ja
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja
Funktion Wiederanlaufsperre vorhanden	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja
Funktion Zustimm-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja

On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	4 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor
Min. zulässige Spannung am Ausgang	16,2 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang	30 V
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4

Steuerkreis

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	15,6 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V
Anzahl der Eingänge	20
Eingangsstrom bei Signal 1	2,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V


Versorgungskreis

Nennspannung DC	24 V
Min. Versorgungsspannung	16,8 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	115 mm
Breite	45 mm
Höhe	96 mm

Technische Zeichnung



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1120.0	SP-COP1-C
R1.190.1140.0	SP-COP1-P-C
ⓑ R1.190.1160.0	SP-COP1-M-C
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1240.0	SP-COP2-EN-P-C
ⓑ R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1340.0	SP-COP2-ENI-P-C
ⓑ R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		27.01.	Koetzner
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T R1.190.1120.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Date	Änderung / Revision
ⓑ	04.11.20	
ⓐ	19.07.16	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
Federkraftsteckblockklemme
samosPRO SP-COP1/2

R1_190_1120_001K_2 CADW4033 Koetzner 2020-11-04T08:04:25 1:000