Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.536.0203.3

Verteiler MST20I3V 2P1S25 02 WSC3

METALYNX² T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, schaltbarer Abgang (mit 10 A abgesichert) mit flexibler Leitung, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß

Art. Nr.	G5.536.0203.3
EAN	4049088311543
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Leitung

Variante	Schaltbarer Abgang
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	10 A
Abgang	Mantelleitung halogenfrei
Polzahl Abgang	3
Querschnitt des Abgangs	2,5 mm²
Abschluss am Abgang	freies Leitungsende
Länge des Abgangs	2 m
Länge des offenen Endes	2 m
Abisolierlänge am offenen Ende	10 mm
Leiterendbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe des Codierstifts	weiß (C3)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	4 mm²

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	Schaltbarer Abgang

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn

Brandlast	0,72 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert