
product data sheet

item no. 76.335.1035.1

bottom BAS GUT GM 10HM32 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the left side, low version, 10-polig



item no.	76.335.1035.1
EAN	4015573843127
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	72 mm

technical drawing


Ausführung .1
version .1





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnete Ausführung/version .0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	TYP type
76.335.1035.0	BAS GUT GM 10HM32 50 A0
76.335.1035.1	BAS GUT GM 10HM32 50 A1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

	Tag/Date	Name
2008 gezeichnet drawn	01.08.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.335.1035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe 10 1x M32
hohe Bauform / increased height design

OU-PEM-08/91

76335103500IK_4 CADM1045 duetsch 2008-08-01T5:45:01 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.