

## Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.956.2042.5

### Verteiler MST20I6V 2P1M15 20 PBC5

METALYNX<sup>2</sup> T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, Abgang mit flexiblem Metallschlauch, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | G5.956.2042.5 |
| EAN            | 4049088280856 |
| Bestelleinheit | 15 Stück      |

## Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                     | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung                  | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung              | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad                  | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code          | Code 5                                  |
| Verriegelbar                        | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz        | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung                    | 1, 3, 4, N, PE                          |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024                                    |

#### Leitung

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Variante                       | T-Verteiler                      |
| Feinsicherung (6,3 x 25 mm)    |                                  |
| Abgang                         | Mantelleitung halogenfrei        |
| Polzahl Abgang                 | 5                                |
| Querschnitt des Abgangs        | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Abschluss am Abgang            | freies Leitungsende              |
| Länge des Abgangs              | 2 m                              |
| Länge des offenen Endes        | 2 m                              |
| Abisolierlänge am offenen Ende | 10 mm                            |
| Leiterendbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Farbe des Codierstifts         | pastellblau (C5)                 |
| Schaltungsart                  |                                  |
| Interner Querschnitt           |                                  |

#### Ausführung

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Anzahl der Eingänge     | 1           |
| Anzahl der Ausgänge     | 2           |
| Befestigungsmöglichkeit | ja          |
| Schutzart (IP)          | IP20        |
| Verteilerart            | T-Verteiler |

#### Werkstoff

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid     |
| Halogenfrei            | ja           |
| Kontaktmaterial        | CuZn         |
| Brandlast              | 1,948 kWh/St |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |